



CoreLine Projector

ST120C LED24S-24-/840 PSU BK

LED module, system flux 2400 lm, 24 °, Нейтральный белый 840, Источник питания (Вкл./Выкл.), Черный

Модельный ряд светильников CoreLine Projector разработан для освещения небольших магазинов, мясных лавок, продуктовых магазинов. Современный дизайн и привлекательная стоимость этих светильников позволяют легко перейти на светодиодное освещение. Светильники создают эффект естественного света для акцентного освещения. Они также обеспечивают постоянную экономию электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы, благодаря чему являются экологичным и лучшим по соотношению цена/качество решением. Светильники CoreLine легко устанавливать на стандартной шине или с помощью соединителя для поверхностного монтажа.

Данные о продукции

Общая информация		средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	
Код лампового семейства	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Лестница ценности	Значение
Количество единиц ПРА	1 шт.	Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому	Знак пожароопасности	-
		Сертификат ENEC	-
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Технические характеристики освещения	
		Светоотдача	2 400 лм

CoreLine Projector

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	73 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Ширина светового пучка источника света	24 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Ширина светового пучка 24°
Светораспределение светильника	24°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	5,6 А
Время пуска	40 ms
Энергопотребление	33 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	40

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C
--------------------------------------	----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Черный

Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	198 мм
Общая ширина	102 мм
Общая высота	172 мм
Общий диаметр	102 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	172 x 102 x 198 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM<3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	ST120C LED24S-24-/840 PSU BK
Полное название продукта	ST120C LED24S-24-/840 PSU BK
Полный код продукта	871869606949399
Код заказа	910503910095
Материал № (12NC)	910503910095
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696069493
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696069578

Чертеж размеров



