



CoreLine SlimDownlight

DN135B LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm, Alb neutru 840, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), Clasa de siguranță II, Alb

CoreLine SlimDownlight respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat cu LED orientate în jos inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. CoreLine SlimDownlight este o gamă inovatoare de corpuri de iluminat încastate și cu montaj pe suprafețe. Este proiectată să ofere o iluminare uniformă în numeroase zone de aplicație. Datorită economiilor de energie instantanee și duratei de viață mai mari, aceasta este o soluție ecologică și economică. Caracteristica sa MultiColorTemp oferă posibilitatea de a alege două temperaturi de culoare într-un singur corp de iluminat. Acest lucru simplifică selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și reduce numărul de coduri de produse în stoc. Datorită instalării simple și ușoare, aparatul nostru de iluminat subțire, orientat în jos, se potrivește în deschiderile de aceeași dimensiune, în timp ce adâncimea încorporată minimă de 34 mm face din acest produs soluția ideală pentru economie de spațiu, în special pentru proiectele cu spațiu de montare limitat. În această familie este disponibilă opțiunea InterAct Ready cu comunicare fără fir integrată, pentru a fi utilizată cu gateway-urile, senzorii și software-ul InterAct.

Catalog de date

Informații generale		Balast inclus	Da
Cod familie lămpi	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic,
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu		
Număr de unități de echipament	1 unitate		
Echipament	-		

CoreLine SlimDownlight

	nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Lighting Technology	LED
Tier	Performanță
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină

Flux luminos	1.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	77 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Tip capac optic/lentilă	Opal
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	135°
Indice unificat de orbire CEN	28

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	3,4 A
Timp pornire	29 ms
Consum de curent	13 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini și eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +35 °C
---------------------------------	------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Mat
Înălțime totală	20 mm
Diametru total	165 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP44 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L70

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	DN135B LED10S/840 PSU II WH
Numele complet al produsului	DN135B LED10S/840 PSU II WH
Full EOC	871869607043799
Cod de comandă	07043799
Număr material (12NC)	910503910111
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696070437
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718696070512

CoreLine SlimDownlight

Cote

