



CoreLine SlimDownlight

DN135B LED10S/840 PSU II WH

LED Module, system flux 1000 lm, Нейтральный белый 840,
Источник питания (Вкл./Выкл.), Класс безопасности II, Белый

CoreLine SlimDownlight — ультратонкие встраиваемые светильники, предназначенные для замены потолочных светильников, использующих лампы CFL-ni/CFL-I. Привлекательная совокупная стоимость владения светильников позволяет легко перейти на светодиодное освещение. Светильники CoreLine SlimDownlight обладают естественным эффектом «поверхности света», что делает их пригодными для общего освещения. Они также обеспечивают постоянную экономию электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы, благодаря чему являются экологичным и оптимальным по соотношению цена/качество решением. Простая установка, так как светильник подходит под профиль того же размера и требует совершенно незначительной глубины встраивания.

Данные о продукции

Общая информация		статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Код лампового семейства	LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]	
Сменный источник света	Нет	
Количество единиц ПРА	1 шт.	
ПРА	-	
Драйвер в комплекте	Да	
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.):	
Осветительная технология		LED
Лестница ценности		Высокопроизводительные модели
Маркировка CE		Да
Гарантийный период		5 лет
Знак пожароопасности		-
Сертификат ENEC		-

CoreLine SlimDownlight

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	1 000 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	77 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Ширина светового пучка источника света	– °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	–
Тип оптической крышки	Опаловый
Светораспределение светильника	135°
Универсальная оценка бликования CEN	28

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	3,4 A
Время пуска	29 ms
Энергопотребление	13 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем с 2 полюсами и ослабителем натяжения провода
Кабель	–
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	32

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °C
--------------------------------------	----------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат

Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая высота	20 мм
Общий диаметр	165 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP44 [Защита проводов, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	DN135B LED10S/840 PSU II WH
Полное название продукта	DN135B LED10S/840 PSU II WH
Полный код продукта	871869607043799
Код заказа	910503910111
Материал № (12NC)	910503910111
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696070437
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696070512

CoreLine SlimDownlight

Чертеж размеров

