



Ledinaire lysrörsränna

BN060C 2xTLED16/840 L1200

2 st - MASTER LEDtube - 840 neutralvit

Ledinaire-serien består av ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda - precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	2 [2 st]
Lampfamiljskod	TLED [MASTER LEDtube]
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kombinationsförpackning	inklusive ljuskälla
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon/strömenhet/transformator	No [-]
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	No [-]
Armaturens ljusfördelning	150°
Genomgående kabel	1 fas överkoppling
Anslutning	Kabelhävror/kablar
Kabel	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
CE-märkning	CE märkning

ENEC-märkning	-
UL-märkning	No
Garantitid	3 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	180
RoHS-märkning	ROHS märke
Ljusteknik	
Ljuskällans ljusflöde	1600 lm
Färgbeständighet	<6
Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220-240 V
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Ledinaire lysrörsränna

Styrsignalens spänning	-
Ingående ström	4,4 A
Strömrusningstid	13,4 ms
Effektfaktor (min)	0.9

Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken	-
Optisk kupa/linsmaterial	-
Fixeringsmaterial	Stainless steel
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Opaliserad
Total längd	1238 mm
Total bredd	75 mm
Total höjd	45 mm
Färg	Vit
Mått (höjd × bredd × djup)	45 x 75 x 1238 mm (1.8 x 3 x 48.7 in)

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	3200 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	89 lm/W

Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initial ineffekt	36 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)


Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Fullständig produktkod	871869607009399
Beställningsproduktnamn	BN060C 2xTLED16/840 L1200
EAN/UPC – Produkt	8718696070093
Beställningsnummer	07009399
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Materialnummer (12NC)	910503910119
Nettovikt (stycke)	0,680 kg



Måttskiss



Batten BN060C

Ledinaire lysrörsränna

