



Pentura Mini LED

BN132C LED12S/840 PSU L1200

LED Medium Power - 840 neutralvit - Strömförsörjningsenhet

Pentura Mini LED är en väldigt smal och diskret lysrörstränna som erbjuder LED-teknologins unika energieffektivitet i kombination med utmärkt belysningsprestanda och klart, enhetligt ljus med god färgåtergivning. Pentura Mini LED är väldigt enkel att installera, även i begränsade utrymmen, t ex under butikshyllor, ovanför bänkskivor eller arbetsstationer i hemmet och på hemmakontoret. Tack vare det inbyggda driftdonet och den genomgående kabeln har installationstiden minimerats. Strömkabel, monteringsklämmor och anslutningstillbehör medföljer vid leverans. Pentura Mini LED är utrustad med tunna armaturgavlar som minimerar svarta fält mellan armaturerna för en elegant, obruten ljuslinje.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Antal ljuskällor	1 [1 st]	CE-märkning	-
Lampfamiljskod	LED-MP [LED Medium Power]	ENEC-märkning	-
Ljuskällans spridningsvinkel	- °	Garantitid	3 år
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Utbytbar ljuskälla	No	Konstant ljusflöde	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Antal produkter på en automatsäkring	180
Driftdon	-	RoHS-märkning	ROHS märke
Driftdon/strömenhet/transformator	PSU [Strömförsörjningsenhet]		
Driftdon ingår	Ja		
Optiktyp	No [-]		
Armaturens ljusfördelning	135°		
Anslutning	Kabelhävror/kablar		
Kabel	-		
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II		
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s		

Pentura Mini LED

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220–240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström	2,5 A
Strömrusningstid	3,9 ms
Effektfaktor (min)	0.9

Styrenheter och dimring

Dimbara	No
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	-
Material i optiken	-
Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Fixeringsmaterial	Steel
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Opaliserad
Total längd	1198 mm
Total bredd	22 mm
Total höjd	34 mm
Färg	Vit
Mått (höjd × bredd × djup)	34 x 22 x 1198 mm (1.3 x 0.9 x 47.2 in)

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1250 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Initialt LED-ljusutbyte	89 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM<5
Initial ineffekt	14 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7.5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L65

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Fullständig produktkod	871869607243199
Beställningsproduktnamn	BN132C LED12S/840 PSU L1200
EAN/UPC – Produkt	8718696072431
Beställningsnummer	07243199
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
Materialnummer (12NC)	910503910156
Nettovikt (stycke)	0,250 kg



Måttskiss



Pentura Mini BN130C-BN133C

Fotometriska data

