



Pentura Mini LED

BN132C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power, 840 neutraalwit, Voedingsunit (aan/uit)

De Pentura Mini LED is een compacte batten die de energiebesparende voordelen van de LED-technologie combineert met uitstekende prestaties: een helder en gelijkmatig licht met een goede kleurweergave. De Pentura Mini LED laat zich zeer gemakkelijk installeren, zelfs in een beperkte ruimte zoals onder winkelschappen en boven werkbladen en werkstations en in koven. Dankzij zijn geïntegreerde driver en doorvoerbedrading blijft de installatietijd tot een minimum beperkt. De voedingskabel, montageklemmen en aansluitaccessoires worden meegeleverd. Dunne eindkappen minimaliseren donkere vlekken tussen de producten en dat stelt de gebruikers in staat doorgaande lichtlijnen te realiseren.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	LED-MP [LED Medium Power]	Lamptype	LED
Lichtbron vervangbaar	Nee	CE-markering	Ja
Aantal VSA's	1 unit	Garantieperiode	3 jaar
VSA	-	Brandbaarheidsmarkering	-
Driver/VSA inbegrepen	Ja	ENEC-markering	-
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
		Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek			
		Lichtstroom	650 lm
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	93 lm/W
		Kleurweergave-index (CRI)	≥80
		Bundelhoek van lichtbron	- graden
		Kleur lichtbron	840 neutraalwit
		Optiektype	-

Pentura Mini LED

Bundelspreiding armatuur	135°
--------------------------	------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	2 A
Aanlooptijd inschakelpiek	3,2 ms
Energieverbruik	7 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	180

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C
----------------------------	--------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	598 mm
Totale breedte	22 mm
Totale hoogte	34 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	34 x 22 x 598 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 40 [Bescherming tegen draden]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.39, 0.38) SDCM<5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	BN132C LED6S/840 PSU L600
Volledige productnaam	BN132C LED6S/840 PSU L600
Full EOC	871869607247999
Bestelcode	07247999
Materiaalnr. (12NC)	910503910160
Lokale code	BN132LED65
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696072479
Numerator - Dozen per buitendoos	24
EAN/UPC - Case	8718696072578

Maatschets



Pentura Mini LED

