



# Pentura Mini LED

## BN132C LED6S/830 PSU L600

LED Medium Power - 830 blanco cálido - Fuente de alimentación

Pentura Mini LED es una regleta extremadamente fina que ofrece las ventajas de ahorro energético de la tecnología LED junto con un excelente rendimiento de iluminación: luz uniforme con excelente reproducción cromática. Pentura Mini LED es muy fácil de instalar, incluso en espacios muy limitados, como debajo de las estanterías en tiendas o encima de encimeras y puntos de trabajo en el hogar o la oficina. Gracias a su controlador e intercableado integrados, el tiempo de instalación es mínimo. Se suministra el cable de alimentación, los clips de montaje y los accesorios de conexión. Los remates finos minimizan los puntos negros entre unidades, lo cual permite al consumidor crear una línea de luz continua.

### Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [ 1 pieza]	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Código de familia de lámparas	LED-MP [ LED Medium Power]	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Ángulo del haz de fuente de luz	- °	Marca de inflamabilidad	NO [ No]
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Marca CE	Marcado CE
Fuente de luz sustituible	No	Certificado ENEC	No
Número de unidades de equipo	1	Período de garantía	3 años
Equipo	-	Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [ Fuente de alimentación]		
Driver incluido	Si		
Tipo de óptica	No [ -]		
Apertura de haz de luz de la luminaria	135°		
Conexión	Latiguillos/cables		
Cable	No		

## Pentura Mini LED

Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	180
Conforme con EU RoHS	Sí

### Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	2 A
Tiempo de irrupción	3,2 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

### Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Policarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Longitud global	598 mm
Anchura global	22 mm
Altura global	34 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	34 x 22 x 598 mm (1.3 x 0.9 x 23.5 in)

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [ Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [ IK02]

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	650 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	93 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Cromacidad inicial	(0.44, 0.41) SDCM<5
Potencia de entrada inicial	7 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)


Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

### Datos de producto

Código de producto completo	871869607248699
Nombre de producto del pedido	BN132C LED6S/830 PSU L600
EAN/UPC - Producto	8718696072486
Código de pedido	07248699
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Código 12NC	910503910161
Peso neto (pieza) SAP	0,160 kg



## Plano de dimensiones



### Pentura Mini BN130C-BN133C

