



Pentura Mini LED

BN132C LED3S/840 PSU L300

LED Medium Power - 840 blanco neutro - Fuente de alimentación

Pentura Mini LED es una regleta extremadamente fina que ofrece las ventajas de ahorro energético de la tecnología LED junto con un excelente rendimiento de iluminación: luz uniforme con excelente reproducción cromática. Pentura Mini LED es muy fácil de instalar, incluso en espacios muy limitados, como debajo de las estanterías en tiendas o encima de encimeras y puntos de trabajo en el hogar o la oficina. Gracias a su controlador e intercableado integrados, el tiempo de instalación es mínimo. Se suministra el cable de alimentación, los clips de montaje y los accesorios de conexión. Los remates finos minimizan los puntos negros entre unidades, lo cual permite al consumidor crear una línea de luz continua.

Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Código familia de lámparas	LED-MP [LED Medium Power]	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Ángulo del haz de fuente de luz	- °	Marca de inflamabilidad	NO [No]
Temperatura de color	840 blanco neutro	Marca CE	Marcado CE
Fuente de luz sustituible	No	Certificado ENEC	No
Número de unidades de equipo	1	Período de garantía	3 años
Equipo	-	Comentarios	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Flujo luminoso constante	No
Driver incluido	Si		
Tipo de óptica	No [-]		
Apertura de haz de luz de la luminaria	135°		
Connection	Conectores fluctuantes/cables		
Cable	No		

Pentura Mini LED

Número de productos en MCB	180
----------------------------	-----

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	2 A
Tiempo de irrupción	3,2 ms
Factor de potencia (mín.)	0.8

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Longitud total	338 mm
Anchura total	22 mm
Altura total	34 mm
Color	white
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	34 x 22 x 338 mm (1.3 x 0.9 x 13.3 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	350 lm
------------------------	--------

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	88 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥80
Cromacidad inicial	(0.39, 0.38) SDCM<5
Potencia de entrada inicial	4 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L65

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No

Datos de producto

Código de producto completo	871869607249399
Nombre de producto del pedido	BN132C LED3S/840 PSU L300
EAN/UPC - Producto	8718696072493
Código de pedido	07249399
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	24
N.º de material (12NC)	910503910162
Peso neto (pieza)	0,120 kg



Plano de dimensiones



Pentura Mini BN130C-BN133C

