



# Pentura mini LED

## BN133C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed  
(Til/Fra)

Pentura Mini LED er et ekstremt slankt armatur, der giver mulighed for LED-teknologiens energibesparelser, samt fremragende lysydelse – lyst og ensartet lys med god farvegengivelse. Pentura Mini LED er meget nem at installere, selv på steder med begrænset plads, f.eks. under hylder i butikker og over bordplader og arbejdssteder i hjemmet og på hjemmekontoret. Takket være den indbyggede driver og ledningsgennemføring reduceres installationstiden til et minimum. Strømkabel, monteringsclips og tilslutningstilbehør medfølger også. Gennemsigtige endekapper fjerner de mørke huller mellem produkterne, så forbrugerne kan skabe en kontinuerlig lyslinje.

### Produkt data

| Generelle oplysninger    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Kode for lampeserie      | LED-MP [LED Medium Power]                                                                                                                                                                                                                                                               | CE-mærke                          | Ja                               |
| Udskiftelig lyskilde     | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Garantiperiode                    | 3 år                             |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mærke for brændbarhed             | -                                |
| Forkobling               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ENEC-mærke                        | -                                |
| Driver inkluderet        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glødetrådtest                     | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Bemærkninger             | *-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien. | Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                               |
| Lighting Technology      | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lysteknisk                        |                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lysstrøm                          | 650 lm                           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K                           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 93 lm/W                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farvegengivelsesindeks (CRI)      | ≥80                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lyskildens spredningsvinkel       | - °                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lyskildefarve                     | 840 Neutral hvid                 |


Pentura mini LED

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Optiktype                             | -                              |
| Lampens lysstrålespedning             | 135°                           |
| Drift og el                           |                                |
| Indgangsspænding                      | 220-240 V                      |
| Linjefrekvens                         | 50 to 60 Hz                    |
| Startstrøm                            | 2 A                            |
| Starttid                              | 3,2 ms                         |
| Strømforbrug                          | 7 W                            |
| Effektfaktor (brøk)                   | 0.9                            |
| Tilslutning                           | Tilledninger/kabler            |
| Kabel                                 | -                              |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 180                            |
| Temperatur                            |                                |
| Omgivende temperaturområde            | 0 til +35 °C                   |
| Lysstyringssystemer og dæmpning       |                                |
| Dæmpbar                               | Nej                            |
| Driver/strømenhed/transformer         | Strømforsyningsenhed (Til/Fra) |
| Konstant lysudbytte                   | Nej                            |
| Mekanik og armaturhus                 |                                |
| Materiale for lampehus                | Polykarbonat                   |
| Reflektormateriale                    | -                              |
| Optikmateriale                        | -                              |
| Optikafskærmning/objektivmateriale    | Polykarbonat                   |
| Fikseringsmateriale                   | Stål                           |
| Farve på armaturhus                   | Hvid                           |
| Optikafskærmning/objektivfinish       | Opal                           |
| Samlet længde                         | 598 mm                         |
| Samlet bredde                         | 22 mm                          |
| Samlet højde                          | 34 mm                          |
| Mål (højde x bredde x dybde)          | 34 x 22 x 598 mm               |

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Godkendelse og anvendelsesområde                                       |                           |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse                                      | IP40 [Beskyttet med wire] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse                                      | IK02 [0.2 J, standard]    |
| Beskyttelsesklasse IEC                                                 | Sikkerhedsklasse II       |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)                          |                           |
| Lysstrømstolerance                                                     | +/-10%                    |
| Indledende kromaticitet                                                | (0.39, 0.38) SDCM<5       |
| Tolerance for strømforbrug                                             | +/-10%                    |
| Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)                            |                           |
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 7,5 %                     |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer            | L65                       |
| Anvendelsesbetingelser                                                 |                           |
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq                                      | 25 °C                     |
| Velegnet til tilfældigt skift                                          | Nej                       |
| Produktdata                                                            |                           |
| Ordreproduktnavn                                                       | BN133C LED6S/840 PSU L600 |
| Det fulde produktnavn                                                  | BN133C LED6S/840 PSU L600 |
| Full EOC                                                               | 871869607251699           |
| Ordrekode                                                              | 07251699                  |
| Materiالنر. (12NC)                                                     | 910503910164              |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                                           | 1                         |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                                                 | 8718696072516             |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)                   | 24                        |
| EAN/UPC – kasse                                                        | 8718696072615             |



Målskitse



## Pentura mini LED

