



Pentura Mini LED

BN133C LED6S/840 PSU L600

LED Medium Power, Нейтральный белый 840, Источник питания (Вкл./Выкл.)

Pentura Mini LED – это ультратонкий реечный светильник, который сочетает в себе преимущества энергосберегающей светодиодной технологии с освещением высокого качества: ярким, равномерным, с хорошей цветопередачей. Светильник Pentura Mini LED легко установить даже в ограниченном пространстве, например, под полками в магазине, над столешницами и рабочими местами дома или в домашнем офисе. Благодаря встроенному драйверу и возможности сквозной проводки время установки сведено к минимуму. В комплект входят силовой кабель, клипсы для монтажа и аксессуары для подключения. Тонкие торцевые заглушки сводят к нулю неосвещенное пространство между светильниками и позволяют создавать непрерывные линии света.

Данные о продукции

Общая информация		
Код лампового семейства	LED-MP [LED Medium Power]	потока между B50 и, например, B10.
Сменный источник света	Нет	Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Количество единиц ПРА	1 шт.	
ПРА	-	
Драйвер в комплекте	Да	
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового	
		Осветительная технология
		Маркировка CE
		Гарантийный период
		Знак пожароопасности
		Сертификат ENEC
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
		Соответствие стандарту EU RoHS

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	650 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	93 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Ширина светового пучка источника света	– °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	–
Светораспределение светильника	135°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	2 А
Время пуска	3,2 ms
Энергопотребление	7 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	–
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	180

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От 0 до +35 °С

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	–
Оптический материал	–
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	598 мм

Общая ширина	22 мм
Общая высота	34 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	34 x 22 x 598 mm

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.39, 0.38) SDCM<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °С
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BN133C LED6S/840 PSU L600
Полное название продукта	BN133C LED6S/840 PSU L600
Полный код продукта	871869607251699
Код заказа	910503910164
Материал № (12NC)	910503910164
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696072516
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8718696072615



Pentura Mini LED

Чертеж размеров

