



# ClearAccent

## RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analog, Symmetrisch, Weiß

ClearAccent LED Einbaustrahler bieten dank des Standard-Deckenausschnitt von 68mm und der Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50W NV-Halogenstrahler. Das attraktive Erscheinungsbild, das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis und die gute Effizienz erleichtern den Umstieg auf LED-Technologie. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |              | Betrieb und Elektrik        |                                |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle austauschbar        | Nein         | Eingangsspannung            | 220-240 V                      |
| Betriebsgerät                   | -            | Netzfrequenz                | 50 to 60 Hz                    |
| Beleuchtungstechnologie         | LED          | Eingangsfrequenz            | 50 bis 60 Hz                   |
| Value Ladder                    | Good         | Energieverbrauch            | 6 W                            |
| CE-Zeichen                      | CE-Zeichen   | Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0.9                            |
| Garantiedauer                   | 3 Jahre      | Elektrischer Anschluss      | Schraubanschlussblock, 3-polig |
| Lichttechnische Daten           |              | Kabel                       | -                              |
| Lichtstrom                      | 500 lm       | Temperatur                  |                                |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K       | Umgebungstemperaturbereich  | 0 bis +40 °C                   |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 83 lm/W      | Lichtregelung und Dimmen    |                                |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | ≥80          | Dimmbar                     | Ja                             |
| Farbe der Lichtquelle           | 830 Warmweiß | Betriebsgerät               | Geregeltes Netzteil            |
| Optik                           | Symmetrisch  | Steuerungsschnittstelle     | Analog                         |
| Abstrahlungswinkel Leuchte      | 36°          | Konstanter Lichtstrom       | Nein                           |

| Mechanik und Gehäuse                |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Gehäusematerial                     | Aluminiumdruckguss            |
| Reflektor-Material                  | Aluminium und Polycarbonat    |
| Optisches Material                  | Polykarbonat                  |
| Material optische Abdeckung         | Polykarbonat                  |
| Befestigungsmaterial                | -                             |
| Gehäusefarbe                        | Weiß                          |
| Veredelung optische Abdeckung       | Klar                          |
| Gesamte Länge                       | 55 mm                         |
| Gesamte Breite                      | 55 mm                         |
| Gesamte Höhe                        | 55 mm                         |
| Gesamter Durchmesser                | 80 mm                         |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 55 x 55 x 55 mm               |
| Genehmigung und Anwendung           |                               |
| Schutzart (IP)                      | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK)               | IK02 [0,2 J Standard]         |
| IEC-Schutzklasse                    | Schutzklasse II               |

| Initialkennwerte (IEC-konform)  |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Lichtstromtoleranz              | +/-10%                        |
| Anfängliche Farbsättigung       | (0.43, 0.40) SDCM <3          |
| Toleranz Leistungsaufnahme      | +/-10%                        |
| Produktdaten                    |                               |
| Bestell-Produktname             | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Gesamt-Produktcode              | 871869607269199               |
| Bestellcode                     | 07269199                      |
| Material-Nr. (12NC)             | 910503910184                  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696072691                 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 24                            |
| EAN Umverpackung                | 8718696072738                 |

Abmessungsskizzen

