



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 3000 K, Analog, Symmetrisk (S), Vit

ClearAccent är en grundserie infällda spotlights för ersättning av konventionella halogenbaserade armaturer. Det attraktiva priset och höga ljusutbytet gör valet att uppgradera till LED enkelt, och den kompakta armaturdesignen med inbyggt driftdon lämpar sig för ett antal olika användningsområden. Fästhålens mått uppfyller den gamla halogenbaserade standarden på 68 mm, vilket möjliggör eftermontering, och skruvkontakter bidrar till enkel och säker installation.

Produktdata

Allmän information		Line Frequency		50 to 60 Hz
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ingångsfrekvens		50–60 Hz
Driftdon	–	Effektförbrukning		6 W
Lighting Technology	LED	Effektfaktor (fraktion)		0.9
Värdetrappa	Värde	Anslutning		Skruvkopplingsplint, 3-polig
CE-märkning	CE-märkning	Kabel		–
Garantitid	3 år			
Ljusteknik		Temperatur		
Ljusflöde	500 lm	Omgivningstemperatur		0 till +40 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Styrenheter och dimring		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W	Dimbar		Ja
Färgåtergivningsindex	≥80	Driftdon/strömenhet/transformator		Nätaggreat, reglerande
Ljuskällans färg	830 varmvit	Styrgränssnitt		Analog
Optiktyp	Symmetrisk (S)	Konstant ljusflöde		Nej
Armaturens ljusstrålefördelning	36°			
Drift och elektricitet		Mekanik och armaturhus		
Ingångsspänning	220–240 V	Armaturhusets material		Pressgjuten aluminium

Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	55 mm
Total bredd	55 mm
Total höjd	55 mm
Total diameter	80 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	55 x 55 x 55 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdaten

Beställningsproduktnamn	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Fullständigt produktnamn	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
Full EOC	871869607269199
Beställningsnummer	07269199
Materialnummer (12NC)	910503910184
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696072691
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8718696072738

Måttskiss

