



ClearAccent

RS061B LED5-36-/840 PSR II WH

ClearAccent, 6 W, 500 lm, 4000 K, Analog, Symmetrisch, Weiß

ClearAccent LED Einbaustrahler bieten dank des Standard-Deckenausschnitt von 68mm und der Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50W NV-Halogenstrahler. Das attraktive Erscheinungsbild, das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis und die gute Effizienz erleichtern den Umstieg auf LED-Technologie. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Eingangsspannung	220-240 V
Betriebsgerät	-	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Beleuchtungstechnologie	LED	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Value Ladder	Good	Energieverbrauch	6 W
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Garantiedauer	3 Jahre	Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig
Kabel		-	
Lichttechnische Daten		Temperatur	
Lichtstrom	500 lm	Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (nom.)	83 lm/W	Dimmbar	Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80	Betriebsgerät	Geregeltes Netzteil
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Steuerungsschnittstelle	Analog
Optik	Symmetrisch	Konstanter Lichtstrom	Nein
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°		

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Veredelung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	55 mm
Gesamte Breite	55 mm
Gesamte Höhe	55 mm
Gesamter Durchmesser	80 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	55 x 55 x 55 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH
Gesamt-Produktcode	871869607270799
Bestellcode	07270799
Material-Nr. (12NC)	910503910185
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696072707
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696072745

Abmessungsskizzen

