



Ledinaire Panel

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire Panel, 42 W, 600x600 mm, 3200 lm, 4000 K

Serien Philips Ledinaire Panel Gen4 (RC065B) har ett urval av populära, installationsfärdiga LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Den senaste generationen Ledinaire LED panelbelysning på 600 × 600 mm är tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda, och har utformats för mjuk, behaglig belysning i många olika allmänna belysningstillämpningar. Vårt sortiment av Ledinaire-panelbelysning finns även med tillbehör för enkel installation i olika typer av tak – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljsskod	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	CE-märkning	Ja
Socket	- [-]	Garantitid	3 år
Utbytbar ljuskälla	Nej	Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Antal driftdonsenheter	1 enhet	ENEC-märkning	-
Driftdon	-	Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Driftdon ingår	Ja	EU RoHS-kompatibel	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Ljusteknik	
Lighting Technology	LED	Ljusflöde	3 200 lm
Värdetrappa	Värde	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	-
		Typ av optisk kåpa	-
		Armaturens ljusstrålefördelning	114°
		Enhetlig bländmärkning	22

Ledinaire Panel

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	5 A
Ingåendetid	0,055 ms
Effektförbrukning	42 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	-

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polystyren
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	597 mm
Total bredd	597 mm
Total höjd	43,5 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	44 x 597 x 597 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
Fullständigt produktnamn	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869607328599
Beställningsnummer	07328599
Materialnummer (12NC)	910503910199
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696073285
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718696073292

Måttskiss



Ledinaire Panel

