



Ledinaire Recessed

RC060B LED32S/840 PSU W30L120

Ledinaire Recessed, 36 W, 1200x30 mm, 3200 lm, 4000 K

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Socket	- [-]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	Ja
Garantitid	2 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	3 200 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	108°
Enhetlig bländmärkning	22
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	5,3 A
Ingåendetid	7 ms
Effektförbrukning	36 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Kabel	-

Ledinaire Recessed

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1197 mm
Total bredd	297 mm
Total höjd	41 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	41 x 297 x 1197 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för sluppmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
Fullständigt produktnamn	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
Full EOC	871869606960800
Beställningsnummer	06960800
Materialnummer (12NC)	910503910204
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696069608
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696069608

Måttskiss



