



LEDINAIRE RC060B Recessed

RC060B LED32S/830 PSU W30L120

LEDINAIRE RC060B Recessed, 36 W, 1200x30 mm, 3200 lm,
3000 K

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, la cele mai înalte niveluri de calitate Philips, cu prețuri competitive. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	- [-]	Perioadă de garanție	2 ani
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj de inflamabilitate	-
Număr de unități de echipament	1 unitate	Marcaj ENEC	-
Echipament	-	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Balast inclus	Da	În conformitate cu RoHS	Da
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.		
Lighting Technology	LED	Date tehnice lumină	
Tier	Valoare	Flux luminos	3.200 lm
Marcaj CE	Da	Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
		Randament luminos (nominal) (nom.)	89 lm/W
		Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
		Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
		Tip de sistem optic	-
		Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	108°
		Indice unificat de orbire CEN	22
		Funcționare și sistem electric	
		Tensiune de intrare	220-240 V

LEDINAIRE RC060B Recessed

Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	5,3 A
Timp pornire	7 ms
Consum de curent	36 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1197 mm
Lățime totală	297 mm
Înălțime totală	41 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	41 x 297 x 1197 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
---------------------------------------	---

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.43, 0.40) SDCM <5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L70


Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambientă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	RC060B LED32S/830 PSU W30L120
Numele complet al produsului	RC060B LED32S/830 PSU W30L120
Full EOC	871869606961500
Cod de comandă	06961500
Număr material (12NC)	910503910205
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696069615
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696069615

Cote



LEDINAIRE RC060B Recessed

