




CoreLine Panel

RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lampefamiliekode	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	For montering på normalt antennbare overflater	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	-	
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	
Lighting Technology	LED	I samsvar med EU RoHS	
Verditrapp	Effekt	Ja	
CE-merke	Ja	Teknisk belysning	
Garantiperiode	3 + 2 år ved registrering	Lysytelse	
		3 400 lm	
		Korrelert fargetemperatur (nom)	
		3000 K	
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
		94 lm/W	
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
		≥80	
		Lyskildefarge	
		830 varmhvit	
		Optisk type	
		-	
		Armatur lysstråle spredning	
		110°	
		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) 22	

CoreLine Panel

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	17 A
Innløpstad	0,25 ms
Effektforbruk	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	28

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	597 mm
Total bredde	597 mm
Total høyde	42 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	42 x 597 x 597 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.44, 0.41) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC
Fullstendig produktnavn	RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869607032100
Lokal kodebeskrivelse	3354055
Bestillingskode	07032100
Materialenr. (12NC)	910503910256
Lokal bestillingskode	3354055
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696070321
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696070321

Målskisse



