




Panneau CoreLine

RC126B LED36S/840 PSU W62L62 NOC

Panneau CoreLine, 36 W, 620x620 mm, 3600 lm, 4000 K

Le panneau Philips CoreLine Gen5 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer les luminaires fonctionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du panneau CoreLine offre trois flux lumineux dans un seul luminaire. Cela facilite la sélection du bon produit, vous donne la possibilité de répondre aux préférences du client sur place et réduit le nombre de références produits en stock. L'installation du panneau CoreLine LED RC132V est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide ou un connecteur Wieland. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Données du produit

Informations générales			
Code famille lampe	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]		de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10.
Source lumineuse remplaçable	Non	Lighting Technology	LED
Nombre d'appareillages	1 unité	Échelle de valeur	Performance
Ballast/pilote inclus	Oui	Marquage CE	Oui
Remarques	*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée	Garantie	3 ans + 2 ans à l'inscription
		Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
		Marquage ENEC	-
		Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
		Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Panneau CoreLine

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	3 600 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Taux d'éblouissement unifié	22

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	17 A
Temps d'appel	0,25 ms
Consommation électrique	36 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	28

Température

Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériel de fixation	-

Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	622 mm
Largeur totale	622 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 622 x 622 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC126B LED36S/840 PSU W62L62 NOC
Nom de produit complet	RC126B LED36S/840 PSU W62L62 NOC
Full EOC	871869938067000
Code de commande	910503910257
Code 12NC	910503910257
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718699380670
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8718699380670

Schéma dimensionnel

