



Pannello CoreLine

RC126B LED34S/830 PSU W62L62 NOC

Pannello CoreLine, 36 W, 620x620 mm, 3400 lm, 3000 K

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Pannello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio ENEC	
Codice famiglia lampada	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No	Conformità a RoHS EU	Sì
Numero di riduttori	1 unità	Dati tecnici di illuminazione	
Driver incluso	Sì	Flusso luminoso	3.400 lm
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Temperatura del colore correlata	3000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94 lm/W
Tier	Performance	Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
Marchio CE	Sì	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Periodo di garanzia	3 + 2 anni con registrazione	Tipo di ottica	-
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
		Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22
		Funzionamento e parte elettrica	
		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
		Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Pannello CoreLine

Corrente di spunto	17 A
Tempo di spunto	0,25 ms
Consumo energetico	36 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	28

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	Polistirene
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	622 mm
Larghezza complessiva	622 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 622 x 622 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua]
------------------------	---

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.44, 0.41) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RC126B LED34S/830 PSU W62L62 NOC
Nome completo prodotto	RC126B LED34S/830 PSU W62L62 NOC
Full EOC	871869938068700
Codice d'ordine	38068700
Codice materiale (12NC)	910503910258
Codice locale	38068700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699380687
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699380687

Disegno tecnico



