



CoreLine Panel

RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

CoreLine panel nos ofrece una gama de paneles fácil de instalar y de alta calidad, listas para sustituir directamente luminarias de fluorescencia en aplicaciones de iluminación general. Ofrece la opción multilumen que permite elegir entre diferentes paquetes lumínicos. Además cuenta con un conector rápido, para facilitar su conexión y montaje.

Datos del producto

Información general		Test del hilo incandescente	
Código de familias de lámparas	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Conforme con EU RoHS	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No		Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad	Datos técnicos de la luz	
Driver incluido	Sí	Flujo luminoso	3.600 lm
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Escalera de valor	Óptima	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Marca CE	Sí	Tipo de óptica	-
Período de garantía	3 + 2 años a partir del registro	Apertura del haz de luz de la luminaria	100°
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Operativos y eléctricos	
		Tensión de entrada	220 a 240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz
		Corriente de arranque	17 A
		Tiempo de irrupción	0,25 ms
		Consumo de energía	36 W

CoreLine Panel

Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	28

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	597 mm
Anchura global	597 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 597 x 597 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/44 [Protección de los dedos; protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC
Nombre completo del producto	RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869607088800
Código de pedido	07088800
Código 12NC	910503910259
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696070888
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718696070888

Plano de dimensiones



CoreLine Panel

