



Pannello CoreLine

RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC

Pannello CoreLine, 36 W, 1200x300 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Pannello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio di infiammabilità	
Codice famiglia lampada	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Numero di riduttori	1 unità	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Driver incluso	Sì	Conformità a RoHS EU	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Dati tecnici di illuminazione	
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso	3.400 lm
Tier	Performance	Temperatura del colore correlata	3000 K
Marchio CE	Sì	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94 lm/W
Periodo di garanzia	3 + 2 anni con registrazione	Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
		Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
		Tipo di ottica	-
		Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	100°

Pannello CoreLine

Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	19
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	20,4 A
Tempo di spunto	0,195 ms
Consumo energetico	36 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Controlli e interfacce	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.197 mm
Larghezza complessiva	297 mm
Altezza complessiva	42 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	42 x 297 x 1197 mm

Disegno tecnico



Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0.2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.44, 0.41) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	1%
Adatto per la commutazione casuale	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Nome completo prodotto	RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Full EOC	871869607095600
Codice d'ordine	07095600
Codice materiale (12NC)	910503910266
Codice locale	07095600OLD
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696070956
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696070956

