



Ledinaire Estanca G4

WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600

Ledinaire Estanca G4, 19 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Ópalo, IP65, IK08, TW1

La gama Ledinaire estanca (WT060) contiene una selección de las luminarias LED estancas más populares del mercado, con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y rápida, con la posibilidad opcional de cableado pasante.

Datos del producto

Información general		Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Número de unidades de equipo	1 unidad	Certificado ENEC	-
Driver incluido	Sí	Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Cableado de paso	Cableado de paso monofásico	Conforme con EU RoHS	Sí
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.		
Lighting Technology	LED	Flujo luminoso	1.800 lm
Escalera de valor	Esencial	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Marca CE	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Periodo de garantía	3 años	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
		Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
		Tipo de óptica	-
		Apertura del haz de luz de la luminaria	120°
		Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable
		Operativos y eléctricos	
		Tensión de entrada	220-240 V

Ledinaire Estanca G4

Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	0,29 A
Tiempo de irrupción	0,06 ms
Consumo de energía	19 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector de tornillo
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +30 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	675 mm
Anchura global	63 mm
Altura global	75 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	75 x 63 x 675 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65


Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600
Nombre completo del producto	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600
Full EOC	871869938010699
Código de pedido	38010699
Código 12NC	910503910294
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699380106
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718699380168

Plano de dimensiones



Ledinaire Estanca G4

