



Ledinaire Waterdicht

WT060C LED36S/840 PSU L1200

Ledinaire Waterdicht, 36 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Opaal, IP65, IK08

De reeks Ledinaire waterproof (WT060) bevat een selectie van populaire gebruiksklare, waterdichte LED-balken, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, met de optie voor doorvoerbedrading.

Product gegevens

Algemene informatie		Brandbaarheidsmarkering	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken	
Aantal VSA's	1 unit	ENEC-markering	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	-	
Doorvoerbedrading	-	Gloeidraadtest	
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.	Temperatuur 850 °C, duur 30 s	
Lamptype	LED	Conform EU RoHS-richtlijn	
Waardeschaal	Goed	Ja	
CE-markering	Ja		
Garantieperiode	3 jaar		
		Gegevens lichttechniek	
		Lichtstroom	3.600 lm
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
		Kleurweergave-index (CRI)	>80
		Kleur lichtbron	840 neutraalwit
		Optiektype	-
		Bundelspreiding armatuur	120°
		Unified Glare Rating (UGR)	Not applicable
		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsspanning	220-240 V

Ledinaire Waterdicht

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	0,29 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,06 ms
Energieverbruik	36 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Schroefconnector
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +30 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Grijs
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.250 mm
Totale breedte	63 mm
Totale hoogte	75 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	75 x 63 x 1250 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
--------------------	--

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Volledige productnaam	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Full EOC	871869938011399
Bestelcode	38011399
Materiaalnr. (12NC)	910503910295
Lokale code	WT060LED363
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699380113
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718699380175

Maatschets



Ledinaire Waterdicht

