



Ledinaire Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

Ledinaire Waterproof, 36 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Opal, IP65, IK08

Perfekt kvalitet og pålitelighet helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir det du trenger. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den beste kvalitet.. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den robuste LEDINAIRE WT060C vanntett er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning til bruk i fuktige og støvete omgivelser.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	CE-merke	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Garantiperiode	5 år
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
Gjennomkobling	-	ENEC-merke	-
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.		
Lighting Technology	LED	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Verditrapp	Verdi	I samsvar med EU RoHS	Ja
		Teknisk belysning	
		Lysytelse	3 600 lm
		Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
		Lyskildefarge	840 nøytralhvit

Ledinaire Waterproof

Optisk type	-
Armatør lysstråle spredning	120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	0,29 A
Innløpstid	0,06 ms
Effektforbruk	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Skrukontakt
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–20 til +30 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 250 mm
Total bredde	63 mm
Total høyde	75 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	75 x 63 x 1250 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L65


Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Fullstendig produktnavn	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Full EOC	871869938011399
Lokal kodebeskrivelse	3354085
Bestillingskode	38011399
Materialenr. (12NC)	910503910295
Lokal bestillingskode	3354085
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699380113
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699380175

Målskisse



Ledinaire Waterproof

