



# **Pannello CoreLine**

## RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC

Pannello CoreLine, 33 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

#### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di
	Lighting Europe "Evaluating performance of
	LED based luminaires - January 2018": dal
	punto di vista statistico, non esiste alcune
	differenza rilevante di mantenimento lumen
	tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano
	della durata utile (B50) rappresenta anche il
	valore B10.
Lighting Technology	LED
Tier	Performance
Marchio CE	Sì
Periodo di garanzia	5 anni
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente
	infiammabili

Marchio ENEC	Marchio ENEC
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	3.600 lm
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
Angolo del fascio di luce della sorgente	120 °
luminosa	
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified	22
Glare Rate)	
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V

Datasheet, 2023, Dicembre 5 Dati soggetti a modifiche


### Pannello CoreLine

Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO medio	33 W
Corrente di spunto	6 A
Tempo di spunto	0,3 ms
Consumo energetico	33 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	Cavo 0,25 m con connettore cavo 3 poli
Numero di prodotti sotto interruttore	24
magnetotermico (16A tipo B)	
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	Sì
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	Alluminio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	597 mm
Larghezza complessiva	597 mm
Altezza complessiva	32 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x	32 x 597 x 597 mm
Profondità)	
Approvazione e applicazione	

Codice di protezione dagli impatti	IK03 [0,3 J]	
meccanici		
Rating di sostenibilità	-	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II	
Performance iniziale (conforme a IEC)		
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%	
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3	
Tolleranza consumo energetico	+/-10%	
Performance nel tempo (conforme a	IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di	5 %	
controllo alla vita utile media di 50.000 h		
Mantenimento lumen alla vita utile media*	L75	
50.000 ore		
Condizioni di applicazione		
Temperatura ambiente performance Tq	25 ℃	
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile	
Dati del prodotto		
Nome prodotto ordine	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	
Nome completo prodotto	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	
Full EOC	871869938095300	
Codice d'ordine	38095300	
Codice materiale (12NC)	910503910307	
Codice locale	38095300	
Numeratore SAP - Quantità per confezione 1		
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699380953	
Numeratore - Confezioni per scatola	1	
esterna		
EAN/UPC - Case	8718699380953	

#### Disegno tecnico

e una gestione termica



IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua]

### **Pannello CoreLine**



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.