



CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC

CoreLine Panel, 33 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	CE-merke	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Garantiperiode	5 år
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC-merke
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lighting Technology	LED	I samsvar med EU RoHS	Ja
Verditrapp	Effekt	Teknisk belysning	
		Lysytelse	3 600 lm
		Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
		Lyskildefarge	840 nøytralhvit
		Optisk type	-

CoreLine Panel

Armaturs lysstråle spredning	110°
Enhettlig rangering av blendingstall (CEN)	22

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	33 W
Startstrøm	6 A
Innløpstid	0,3 ms
Effektforbruk	33 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	Kabel på 0,25 m med push in-kontakt, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1197 mm
Total bredde	297 mm
Total høyde	32 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	32 x 297 x 1197 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L75
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC
Fullstendig produktnavn	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC
Full EOC	871869938097700
Lokal kodebeskrivelse	3354068
Bestillingskode	38097700
Materialenr. (12NC)	910503910309
Lokal bestillingskode	3354068
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699380977
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699380977

Målskisse



