




CoreLine Panel

RC133V LED36S/840 PSU W62L62 OC

CoreLine Panel, 33 W, 620x620 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Kód radu svetelného zdroja	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Svetelné technické	
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Svetelný tok	3 600 lm
Vrátane napájača	Áno	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Merný výkon (menovitý) (nom.)	110 lm/W
		Index podania farieb (CRI)	≥80
Technológia osvetlenia	LED	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Hodnotový rebríček	Výkon	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Značka CE	Áno	Typ optiky	-
Záručná lehota	5 roky	Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Jednotná miera oslnenia CEN	19
Značka ENEC	Značka ENEC	Prevádzkové a elektrické	
		Vstupné napätie	220–240 V
		Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
		Priemerná spotreba pri CLO	33 W
		Nárazový prúd	6 A

CoreLine Panel

Čas zapínania	0,3 ms
Spotreba	33 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu
Kábel	0,25 m kábel so zástrčným konektorom, 3-pólovým
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Áno

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opálové
Celková dĺžka	622 mm
Celková šírka	622 mm
Celková výška	32 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	32 x 622 x 622 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
-----------	--

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti	5 %
50 000 h	
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L75


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC133V LED36S/840 PSU W62L62 OC
Úplný názov produktu	RC133V LED36S/840 PSU W62L62 OC
Úplný kód produktu	871869938100400
Objednávkový kód	38100400
Č. materiálu (12NC)	910503910312
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699381004
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718699381004

Rozmerový obrázok



CoreLine Panel

