



CoreLine Panel

RC133V LED34S/830 PSU W62L62 OC

CoreLine Panel, 33 W, 620x620 mm, 3400 lm, 3000 K, UGR19

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	For montering på normalt antennebare overflater	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	ENEC-merke
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lighting Technology		Teknisk belysning	
Verditrapp	Effekt	Lysytelse	3 400 lm
CE-merke	Ja	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Garantiperiode	5 år	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
		Lyskildefarge	830 varmhvit
		Optisk type	–
		Armatur lysstråle spredning	90°

CoreLine Panel

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	33 W
Startstrøm	6 A
Innløpstid	0,3 ms
Effektforbruk	33 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	Kabel på 0,25 m med push in-kontakt, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Ja
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Aluminium
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	622 mm
Total bredde	622 mm
Total høyde	32 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	32 x 622 x 622 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L75 50000 h
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC133V LED34S/830 PSU W62L62 OC
Fullstendig produktnavn	RC133V LED34S/830 PSU W62L62 OC
Full EOC	871869938101100
Bestillingskode	38101100
Materialenr. (12NC)	910503910313
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699381011
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699381011

Målskisse



