



CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC

CoreLine Panel, 33 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovație, instalare ușoară și iluminare excelentă. Concepută ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale din aplicațiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferințelor clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC132V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informații generale			
Cod familie lămpi	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Tier	Performanță
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj CE	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate	Perioadă de garanție	5 ani
Balast inclus	Da	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Lighting Technology	LED	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
		În conformitate cu RoHS	Da
		Date tehnice lumină	
		Flux luminos	3.600 lm
		Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
		Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W
		Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80

CoreLine Panel

Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum mediu de energie CLO	33 W
Curent de pornire	6 A
Timp pornire	0,3 ms
Consum de curent	33 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	Cablu de 0,25 m cu conector push-in cu 3 pini
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/ transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/ Oprit)
Flux luminos constant	Da

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.197 mm
Lățime totală	297 mm
Înălțime totală	32 mm

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	32 x 297 x 1197 mm
---	--------------------

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L75

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambientă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC
Numele complet al produsului	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC
Full EOC	871869938102800
Cod de comandă	38102800
Număr material (12NC)	910503910314
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699381028
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699381028

CoreLine Panel

Cote

