



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 41 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K, UGR19

CoreLine panel nos ofrece una gama de paneles fácil de instalar y de alta calidad, listas para sustituir directamente luminarias de fluorescencia en aplicaciones de iluminación general. Ofrece la opción multilumen que permite elegir entre diferentes paquetes lumínicos. Además cuenta con un conector rápido, para facilitar su conexión y montaje.

Datos del producto

Información general		Certificado ENEC	
Código de familias de lámparas	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]	Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	No	Conforme con EU RoHS	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad	Datos técnicos de la luz	
Driver incluido	Sí	Flujo luminoso	3.400 lm
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.	Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Escalera de valor	Óptima	Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Marca CE	Sí	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Período de garantía	3 + 2 años a partir del registro	Tipo de óptica	-
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Apertura del haz de luz de la luminaria	100°
		Índice de deslumbramiento unificado CEN	19
		Operativos y eléctricos	
		Tensión de entrada	220 a 240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz
		Corriente de arranque	17 A
		Tiempo de irrupción	0,25 ms
		Consumo de energía	41 W

CoreLine Panel

Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector push-in y retenedor
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	28

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	597 mm
Anchura global	597 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 597 x 597 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.44, 0.41) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Nombre completo del producto	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869607089500
Código de pedido	07089500
Código 12NC	910503910320
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696070895
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718696070895

Plano de dimensiones



CoreLine Panel

