



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 41 B, 600x600 mm, 3400 лм, 3000 K, UGR19

Универсальные потолочные светодиодные светильники общего внутреннего освещения, потребляющие на 40 процентов меньше электроэнергии по сравнению с трубчатыми люминесцентными лампами. Обеспечивают равномерное освещение благодаря однородной световой поверхности. Две цветовые температуры на выбор: 3000 и 4000 K. Два варианта формы корпуса — квадратная и прямоугольная. Светильники CoreLine Panel устанавливаются в открытые потолочные ячейки, есть возможность монтажа в гипсокартон, а также подвесного и накладного монтажа. Поверхность светильника гладкая — на ней практически не скапливается пыль, что упрощает чистку и обслуживание системы освещения.

Данные о продукции

Общая информация		Лестница ценности	
Код лампового семейства	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]	Маркировка CE	Да
Сменный источник света	Нет	Гарантийный период	3 года + 2 года при регистрации
Количество единиц ПРА	1 шт.	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Драйвер в комплекте	Да	Сертификат ENEC	Знак ENEC
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.):	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
	статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Осветительная технология	LED	Технические характеристики освещения	
		Светоотдача	3 400 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
		Эффективность (номинальная) (ном.)	83 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80

CoreLine Panel

Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	-
Светораспределение светильника	100°
Универсальная оценка бликования CEN	19

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	17 A
Время пуска	0,25 ms
Энергопотребление	41 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	28

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоточдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Опаловый

Общая длина	597 мм
Общая ширина	597 мм
Общая высота	42 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	42 x 597 x 597 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.44, 0.41) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Полное название продукта	RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Полный код продукта	871869607089500
Код заказа	910503910320
Материал № (12NC)	910503910320
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696070895
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696070895

Чертеж размеров



