



CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 36 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovație, instalare ușoară și iluminare excelentă. Concepută ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcționale din aplicațiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferințelor clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC132V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Apartele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informații generale		Lighting Technology	
Cod familie lămpi	LED32S [LED Module, system flux 3200 lm]	Tier	Performanță
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj CE	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate	Perioadă de garanție	3 + 2 ani de la înregistrare
Balast inclus	Da	Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Observații	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED – ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.	Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
		Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
		În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină		Date tehnice lumină	
		Flux luminos	3.400 lm

CoreLine Panel

Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830
Tip de sistem optic	-
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	100°
Indice unificat de orbire CEN	19

Funcţionare şi sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	20,4 A
Timp pornire	0,195 ms
Consum de curent	36 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
Interfaţă de comandă	DALI
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic şi carcasă

Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	-
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb

Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	597 mm
Lăţime totală	597 mm
Înălţime totală	42 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	42 x 597 x 597 mm

Aprobare şi aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împrăscării]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.44, 0.41) SDCM <5
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambientă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	1%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC
Numele complet al produsului	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC
Full EOC	871869607093200
Cod de comandă	07093200
Număr material (12NC)	910503910324
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696070932
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696070932

Cote



