



CoreLine Panel

RC128V LED36S/840 PSU W62L62 OC

CoreLine Panel, 36 W, 620x620 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Kód řady svítidel	LED36S [LED module, system flux 3600 lm]	Značka CE	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Záruční lhůta	3 roky + 2 roky po registraci
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka	Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Včetně předřadníku	Ano	Značka ENEC	Značka ENEC
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Lighting Technology	LED	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Vrstva	Výkon	Světelné technické	
		Světelný tok	3 600 lm
		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
		Index podání barev (CRI)	≥80
		Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
		Typ optiky	-

CoreLine Panel

Divergence světelného paprsku svítidla	100°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	17 A
Doba náběhového proudu	0,25 ms
Spotřeba energie	36 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	28

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení

Celková délka	622 mm
Celková šířka	622 mm
Celková výška	42 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	42 x 622 x 622 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	RC128V LED36S/840 PSU W62L62 OC
Celý název výrobku	RC128V LED36S/840 PSU W62L62 OC
Full EOC	871869938069400
Objednací kód	38069400
Číslo materiálu (12NC)	910503910327
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699380694
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699380694

Rozměrové výkresy



