



Ledinaire SlimDownlight

DN065B LED20S/840 PSU II WH

Ledinaire SlimDownlight, 23 W, 2000 lm, 4000 K, Frostad, IP20

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information		Anslutning	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Skruvkontakt	
Lighting Technology	LED	Temperatur	
Värdetrappa	Värde	Omgivningstemperatur	
Garantitid	3 år	0 till +35 °C	
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Ljusflöde	2 000 lm	Dimbar	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Driftdon/strömenhet/transformator	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	87 lm/W	Strömförsörjningsenhet (på/av)	
Färgåtergivningningsindex	>80	Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Armaturhusets material	
Armaturens ljusstrålefördelning	90° x 90°	Material i reflektor	
Drift och elektricitet		Material i optiken – LOV	
Line Frequency	50 or 60 Hz	Fixation material	
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz	Armaturhusets färg	
Effektförbrukning	23 W	Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	
Effektfaktor (fraktion)	0.8	Total längd	
		Total bredd	
		Total höjd	

Ledinaire SlimDownlight

Total diameter	225 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	30 x 30 x 30 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Fullständigt produktnamn	DN065B LED20S/840 PSU II WH
Full EOC	871869938178399
Beställningsnummer	38178399
Materialnummer (12NC)	910503910334
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699381783
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718699381820

Måttskiss

