



SmartForm TCS460

TCS460 2x28W/830 HFP H2L D8

SmartForm surface mnt, 2, 28 W, 830 varmvit, HF Performer, Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller

I en tilltalande och bekväm arbetsmiljö arbetar vi bättre. SmartForm TCS/TPS460-serien består av pendelmonterade, yt- och väggmonterade armaturer för användning i kontor, butiker och skolor. Här kombineras högkvalitativ belysning med en ren och enkel design. De mycket platta armaturerna finns med MASTER TL5- och TL5 ECO-lampor i rektangulära och kvadratiska versioner med direkta/indirekta belysningskombinationer. De kan även användas för att skapa ljuslinjer eller strukturer. Det stora utbudet av högeffektiv och bekväm mikrooptik och kupor gör SmartForm TCS/TPS460 till en utmärkt lösning för de flesta användningsområden. Det går även att lägga till styrsystem för att ytterligare sänka energikostnaderna.

Produktdata



Allmän information		Optiktyp	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]	Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller	
Driftdon	HFP [HF Performer]	Typ av optisk kåpa	
Genomgående kabel	-	-	
Produktfamiljskod	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Drift och elektricitet	
Inbyggd styrning	-	Ingångsspänning	
CE-märkning	Ja	220–240 V	
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Effektförbrukning	
ENEC-märkning	ENEC-märkning	28 W	
Glödtrådtest	Temperatur 960 °C, varaktighet 5 s	Anslutning	
Ljusteknik		3-polig tryckanslutning	
Antal ljuskällor	2	Kabel	
Ljuskällans färg	830 varmvit	-	
		Mekanik och armaturhus	
		Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	
		990 mm	
		Armaturhusets färg	
		Vit	

SmartForm TCS460

Total längd	1 240 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS460 2x28W/830 HFP H2L D8

Fullständigt produktnamn	TCS460 2x28W/830 HFP H2L D8
Full EOC	871794390033600
Beställningsnummer	90033600
Materialnummer (12NC)	910504003303
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943900336
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8717943900336

Måttskiss



Product	A	B
TCS460 2x28W/830 HFP H2L D8	990 mm	1 240 mm

