



SmartForm TCS460

TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 830 varmvit, HF Performer, Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller

I en tilltalande och bekväm arbetsmiljö arbetar vi bättre. SmartForm TCS/TPS460-serien består av pendelmonterade, yt- och väggmonterade armaturer för användning i kontor, butiker och skolor. Här kombineras högkvalitativ belysning med en ren och enkel design. De mycket platta armaturerna finns med MASTER TL5- och TL5 ECO-lampor i rektangulära och kvadratiska versioner med direkta/indirekta belysningskombinationer. De kan även användas för att skapa ljuslinjer eller strukturer. Det stora utbudet av högeffektiv och bekväm mikrooptik och kupor gör SmartForm TCS/TPS460 till en utmärkt lösning för de flesta användningsområden. Det går även att lägga till styrsystem för att ytterligare sänka energikostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFP [HF Performer]
Genomgående kabel	-
Produktfamiljskod	TCS460 [SmartForm surface mnt]
Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 960 °C, varaktighet 5 s
Ljusteknik	
Antal ljuskällor	2
Ljuskällans färg	830 varmvit



Optiktyp	Halvglanspolerad optik med tredimensionella mikrolameller
Typ av optisk kåpa	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	35 W
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Mekanik och armaturhus	
Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)	1 355 mm
Armaturhusets färg	Vit

SmartForm TCS460

Total längd	1 540 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8

Fullständigt produktnamn	TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8
Full EOC	871794390037400
Beställningsnummer	90037400
Materialnummer (12NC)	910504003703
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943900374
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8717943900374

Måttskiss



Product	A	B
TCS460 2x35W/830 HFP H2L D8	1 355 mm	1 540 mm

