



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 5200 lm, Nättaggregat med DALI-gränssnitt, Relä, Silver

Att hitta rätt balans mellan de olika belysningsbehoven i en patientsal är en stor utmaning för många sjukhus. Därför har Philips armaturer för montering vid sängens huvudända de viktiga funktioner som efterfrågas av såväl patienter som personal. Vägghmonterade SmartBalance kombinerar belysningsprestanda med elegant och tidlös design och flexibel användning. Allmän indirekt stämningsbelysning kommer från armaturens övre del medan den undre ger direkt diffust ljus som underlättar läsning och undersökningar.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod

Socket

Utbytbar ljuskälla

Antal driftdonsenheter

Driftdon

Driftdon ingår

Kommentarer

LED52S [LED Module, system flux 5200 lm]

- [-]

Nej

2 enheter

-

Ja

* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför

<

SmartBalance Wall-mounted

Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	113 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	-
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	156°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	48 A
Ingåendetid	0,18 ms
Effektförbrukning	46 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	20

Temperatur

Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
----------------------	---------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål

Armaturhusets färg	Silver
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	900 mm
Total bredd	152 mm
Total höjd	52 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	52 x 152 x 900 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI
Fullständigt produktnamn	WL484W LED52S/830 PSD D/I RLY D26 SW SI
Full EOC	871794310526700
Beställningsnummer	10526700
Materialnummer (12NC)	910504094003
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8717943105267
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8717943105267

Måttskiss



SmartBalance Wall-mounted

