



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 5200 lm, 830 Lämmin valkoinen, Virtalähde, DALI-liitäntä, Valkoinen

Monissa sairaaloissa on vaikea löytää tasapaino potilashuoneen erilaisten valaistustarpeiden välillä. Tämän vuoksi sängynpäätyvalaisimissa on muutamia tärkeitä potilaiden ja henkilökunnan tarvitsemia ominaisuuksia. Seinäasennettava SmartBalance-valaisin yhdistää laadukkaan valaistuksen tyylikkääseen ja ajattomaan muotoiluun. Yleinen ympäristövalaistus tulee epäsuoran valaisimen yläosan kautta. Alemman osan kautta tulee suora, hajautettu valo, jonka avulla potilaat voivat lukea ja henkilökunta voi suorittaa tutkimuksia vuoteen luona.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		
Lamppuperheen koodi	LED52S [LED Module, system flux 5200 lm]	
Kanta	- [-]	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	2 yksikköä	
Liitäntälaitte	-	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole	
		juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Tuoteperheen koodi	WL484W [SmartBalance wall-mounted]	
Lighting Technology	LED	
Upotettu ohjaus	-	
CE-merkintä	Kyllä	
Takuuaika	5 vuotta	
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	
ENEC-merkintä	ENEC plus -merkki	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	

SmartBalance Wall-mounted

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	5 200 lm
Vastaava värielämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	116 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen keilakulma	– °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Optiikan tyyppi	–
Optisen kuvun tyyppi	Polykarbonaattikupu/-suoja
Valaisimen valokeilan hajautus	156°

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	48 A
Kytkeväaika	0,18 ms
Virrankulutus	45 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
Kaapeli	–
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	20

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0... +35 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde, DALI-liitäntä
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	–
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	900 mm
Kokonaisleveys	152 mm
Kokonaiskorkeus	52 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	52 x 152 x 900 mm


Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP40 [Johtosuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Käyttökohteiden olosuhteet	
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Enimmäishimmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH
Koko tuotenimi	WL484W LED52S/830 PSD D/I SW WH
Full EOC	871794310527400
Tilauskoodi	10527400
Tuotekoodi (12NC)	910504094103
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8717943105274
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8717943105274

Mittapiirros



SmartBalance Wall-mounted

