



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED46S/840 PSD IND WH

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 4600 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Hvid

På mange hospitaler er det en udfordring at finde den rigtige balance mellem de forskellige belysningsbehov på en patientstue. Derfor er armaturerne ved hovedenden af sengen udviklet med det formål at opfylde såvel patienternes som personalets primære behov. Med det vægmonterede SmartBalance-armatur har vi kombineret lys af høj kvalitet med et stilrent og tidløst design. Den generelle stemningsbelysning kommer indirekte fra armaturets øvre del, mens den nederste del udsender et direkte, diffust lys, der er perfekt som læselys for patienten og gør det muligt for personalet at undersøge patienten.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Kode for lampeserie	LED46S [LED Module, system flux 4600 lm]		lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Fod	- [-]	Produktseriekode	WL484W [SmartBalance wall-mounted]
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lighting Technology	LED
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Indbygget lysstyringssystem	-
Forkobling	-	CE-mærke	Ja
Driver inkluderet	Ja	Garantiperiode	5 år
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af	Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
		ENEC-mærke	ENEC plus-mærke

SmartBalance Wall-mounted

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	4.600 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildens spredningsvinkel	- °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	-
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polykarbonat
Lampens lysstrålespedning	156°

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	48 A
Starttid	0,18 ms
Strømforbrug	37 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	20

Temperatur

Omgivende temperaturområde	0 til +35 °C
----------------------------	--------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium

Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	900 mm
Samlet bredde	152 mm
Samlet højde	52 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	52 x 152 x 900 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP40 [Beskyttet med wire]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL484W LED46S/840 PSD IND WH
Det fulde produktnavn	WL484W LED46S/840 PSD IND WH
Full EOC	871794310528100
Ordrekode	10528100
Materialenr. (12NC)	910504094203
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Eske	8717943105281
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8717943105281

Målskitse



SmartBalance Wall-mounted

