



SmartBalance Wall-mounted

WL484W LED46S/840 PSD IND WH

SmartBalance wall-mounted, LED Module, system flux 4600 lm, 840 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Vit

Att hitta rätt balans mellan de olika belysningsbehoven i en patientsal är en stor utmaning för många sjukhus. Därför har Philips armaturer för montering vid sängens huvudända de viktiga funktioner som efterfrågas av såväl patienter som personal. Vägghmonterade SmartBalance kombinerar belysningsprestanda med elegant och tidlös design och flexibel användning. Allmän indirekt stämningsbelysning kommer från armaturens övre del medan den undre ger direkt diffust ljus som underlättar läsning och undersökningar.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED46S [LED Module, system flux 4600 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Socket	- [-]	Produktfamiljskod	WL484W [SmartBalance wall-mounted]
Utbytbar ljuskälla	Nej	Lighting Technology	LED
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Inbyggd styrning	-
Driftdon	-	CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
		Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	4 600 lm

SmartBalance Wall-mounted

Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Typ av optisk kåpa	Polykarbonatkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	156°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	48 A
Ingåendetid	0,18 ms
Effektförbrukning	37 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	20

Temperatur

Omgivningstemperatur	0 till +35 °C
----------------------	---------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	-
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat

Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	900 mm
Total bredd	152 mm
Total höjd	52 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	52 x 152 x 900 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL484W LED46S/840 PSD IND WH
Fullständigt produktnamn	WL484W LED46S/840 PSD IND WH
Full EOC	871794310528100
Beställningsnummer	10528100
Materialnummer (12NC)	910504094203
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8717943105281
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8717943105281

Måttskiss



SmartBalance Wall-mounted

