



SM500T

SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR

SM500, LED Module, system flux 7900 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Dobbelt asymmetrisk optikk, 20°, bred lysstråle, Grå

Dagens marked er preget av økt salg over Internett og stor konkurranse. Forhandlere vil gjerne skape opplevelser som får kundene til å komme til butikkene deres. SM500T skaper stemning i butikken ved å tilføre kontrast, og bryter opp de tradisjonelle sammenhengende lyslinjene. Du kan velge mellom en rekke ulike former for spredningsvinkler som i kombinasjon med overlegen kvalitet sørger for at varene skiller seg ut samtidig som du kan skape din egen stemning. SM500T er utstyrt med strømskinnekontakter Disse forenkler monteringen, og det er også enkelt å bytte ut eller oppgradere systemet når du gjenbruker eksisterende skinne. Hvis behovene dine endres, kan du tilpasse belysningen ved å endre posisjonen på armaturene langs skinnen. Dette gjør SM500T til et svært fleksibelt verktøy som hjelper deg med å sette stemningen.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED79S [LED Module, system flux 7900 lm]	noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Sokkelbase	- [-]	Produktseriekode	SM500T [SM500]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Verditrapp	Effekt
Driver inkludert	Ja	CE-merke	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke	Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

SM500T

ENEC-merke	ENEC plus-merke
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	7 900 lm
Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Dobbelt asymmetrisk optikk, 20°, bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armaturlysstråle spredning	115°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	19 A
Innløpstid	0,280 ms
Effektforbruk	49,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.97
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	586 mm
Total bredde	184 mm
Total høyde	90 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	90 x 184 x 586 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforkbrukstoleranse	+/-5%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR
Fullstendig produktnavn	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR
Full EOC	871869687034100
Bestillingskode	87034100
Materialenr. (12NC)	910504096803
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696870341
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696870341

SM500T

Målskisse

