



SM500T

SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR

SM500, LED Module, system flux 7900 lm, 840 nötr beyaz, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Çift asimetrik optik kısım, 20 °, geniş ışın, Gri

Günümüz perakende pazarında online satışlar hızla artmaktadır; acımasız rekabet günümüzün olmazsa olmazıdır. Bu nedenle perakendeciler müşterileri mağazalarına çekecek deneyimleri oluşturmayı hedefliyor. SM500T, kontrast oluşturarak mağazanıza farklı bir hava ekler ve geleneksel kesintisiz ışık hatlarını böler. Çeşitli ışın şekilleri mükemmel ışık kalitesiyle bir araya geldiğinde, mağazadaki ürünlerin öne çıkmasını sağlar, aynı zamanda size dilediğiniz ambiyansı oluşturma olanağı da sunar. SM500T güç hattı ray konnektörleri içerir. Bunlar, mevcut hattı yeniden kullanırken kurulumu ve değiştirmeyi veya revizyonu kolaylaştırır. Gereksinimlerinizin değişmesi durumunda, aydınlatmayı kolayca adapte etmek için armatürleri hat boyunca yeniden yerleştirmeniz yeterli olur. Bu, ambiyansın ayarlanması açısından SM500T modelini gerçekten esnek bir araç yapar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		
Lamba ailesi kodu	LED79S [LED Module, system flux 7900 lm]	
Kapak Tabanı	- [-]	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	
Tertibat dahildir	Evet	
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı	
		açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	SM500T [SM500]	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	
Değer merdiveni	Performans	
CE İşareti	Evet	
Garanti süresi	5 yıl	
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için	
ENEC İşareti	ENEC plus işareti	

SM500T

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	7.900 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	- °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	Çift asimetrik optik kısım, 20 °, geniş ışın
Optik kapak tipi	Polimetil metakrilat çanak/kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	115°
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	19 A
Ani akım süresi	0,280 ms
Güç Tüketimi	49,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.97
Bağlantı	Bağlantı ünitesi, 3 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitlenme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Gri

Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	586 mm
Genel genişlik	184 mm
Genel yükseklik	90 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	90 x 184 x 586 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-5%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR
Tam ürün adı	SM500T LED79S/840 PSU DA20-WB GR
Tam ürün kodu	871869687034100
Sipariş kodu	87034100
Malzeme No. (12NC)	910504096803
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696870341
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696870341

SM500T

Boyutlu çizim

