



Éco-passeport

TrueLine, suspendu

SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU



Énergie

- Efficacité lumineuse à 0h du luminaire
LED : 142 lm/W
- Intensité réglable : Oui



Substances

- RoHS Compliance : Oui



Recyclage

- Source lumineuse de substitution : Non

Présentations des spécifications de nos produits

Chez Philips, nous nous efforçons de préserver le monde et de le rendre plus durable par le biais de l'innovation. Nos efforts en matière de développement durable sont reconnus mondialement et visibles entre autres à travers nos premières positions mondiales dans les classements du Dow Jones Sustainability Index et du Carbon Disclosure Project. Tout au long de notre processus d'éco-conception, nous nous concentrons sur la consommation d'énergie, le poids, le recyclage, le conditionnement, les substances et la durabilité de nos produits pour constater et continuer d'améliorer les performances environnementales de ceux-ci.

PHILIPS

2018, juillet 3

Les données sont sujettes à changement

Code de commande : 87116400