



TrueLine, nedpendlad

SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

TrueLine Suspended DIRECT Asym - LED Module, system flux 4000 lm - 840 neutralvit - Strömförsörningsenhet med DALI interface - - - 5-polig tryckanslutning - Set för pendling - 1130 mm - Aluminium

Arkitekter behöver en belysningslösning som passar den invändiga arkitekturen i byggnaden de arbetar med. De vill ha en ljusprofil med elegant design och mycket höga ljusnivåer. Beställare behöver armaturer som kan spara energi samtidigt som de ger rätt ljusnivå enligt standarderna för kontorsbelysning. TrueLine, nedpendlad klarar alla dessa krav. TrueLine finns även som infällda och utanpåmonterade versioner.

Produktdata

Allmän information		Styrgränssnitt	DALI
Antal ljuskällor	1 [1 st]	Anslutning	5-polig tryckanslutning
Lampfamiljsskod	LED40S [LED Module, system flux 4000 lm]	Kabel	Sladd 1,7 m utan 5-polig kontakt PVC silver
Ljuskällans färg	840 neutralvit	Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Sockel	- [-]	Montering	SM2 [Set för pendling]
Utbytbar ljuskälla	No	Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Säkerhetsmärkning, antändlighet	F [För montering på normalantändligt underlag]
Driftdon	-	Typbeskrivning	OC [Office compliant version]
Driftdon/strömenhet/transformator	PSD [Strömförsörningsenhet med DALI interface]	CE-märkning	CE märkning
Driftdon ingår	Ja	ENEC-märkning	ENEC plus mark
Optiktyp	No [-]	UL-märkning	No
Optikavskärmning/optiktyp	PM [PMMA kupa/kåpa]	Garantitid	5 år
Armaturens ljusfördelning	90°	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based
Inbyggd styrning	No [-]		

TrueLine, nedpendlad

	luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter på en automatsäkring	24
RoHS-märkning	ROHS märke
WEEE-märkning	WEEE märkning
PFC-tillbehör	N/A
Product Family Code	SP534P [TrueLine Suspended DIRECT Asym]
Enhetlig bländmärkning CEN	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingående spänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrsignalens spänning	0–16 V DC DALI
Ingående ström	19 A
Strömrusningstid	0,28 ms
Effektfaktor (min)	0.9

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken	-
Optisk kupa/linsmaterial	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Material i driftdonshus	Steel
Fixeringsmaterial	Stainless steel
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Frostad
Total längd	1130 mm
Total bredd	55 mm
Total höjd	121 mm
Längd	1130 mm
Färg	Aluminium

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	4000 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	116 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initial ineffekt	34.5 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L85

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Fullständig produktkod	871869907208700
Beställningsproduktnamn	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU
EAN/UPC – Produkt	8718699072087
Beställningsnummer	07208700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910504112803
Nettovikt (stycke)	3,300 kg

TrueLine, nedpendlad

Måttskiss



TrueLine suspended SP530P-SP533P

