




EFix Encastré TBS260

TBS260 3xTL5-14W/840 HFR-TD C6 PI SC

3, TL5, 14 W, HF Regulator touch-switch gradation interface
DALI, Optique haute brillance, double parabole, fermée

L'encastré EFix TBS260 est un encastré modulaire pour lampes fluorescentes TL5. Ne mesurant que 54 mm de hauteur totale et doté d'une collerette très plate, il convient aux modules de 600 mm dans des plafonds à profils visibles, invisibles et à lamelles. EFix TBS260 offre un choix de mini-optiques et a été optimisé pour les applications d'éclairage général et est équipé de fentes standard pour la ventilation. La commande Luxsense en option dispense des économies d'énergie automatiques. En réagissant au niveau de lumière du jour, l'éclairage artificiel sera ajusté, ce qui permet de considérables économies sur les coûts énergétiques. Le luminaire est livré avec connecteur Wieland (W) ou à poussoirs (PI) et de lampes inclus, ce qui rend le montage extrêmement aisé. La gamme EFix TBS260 comporte des versions carrées à 3 et 4 lampes et rectangulaires à 2 lampes.

Données du produit

Informations générales		Type d'optique	Optique haute brillance, double parabole, fermée
Code famille lampe	TL5 [TL5]	Type de cache optique/de lentille	-
Appareillage	HF Regulator touch-switch gradation interface DALI	Fonctionnement et électricité	
Commande intégrée	-	Tension d'entrée	220 à 240 V
Marquage CE	Oui	Consommation électrique	14 W
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Connexion	Connecteur à poussoir 3 pôles
Essai au fil incandescent	Température 960 °C, durée 5 s	Câble	-
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Nombre de sources lumineuses	3	Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Température de couleur	840 blanc neutre		

EFix Encastré TBS260

Protection contre les chocs mécaniques IK02 [0,2 J standard]	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire Non applicable	
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TBS260 3xTL5-14W/840 HFR-TD C6 PI SC
Nom de produit complet	TBS260 3xTL5-14W/840 HFR-TD C6 PI SC

Code EOC	872790057707500
Code de commande	57707500
Code 12NC	910504426318
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900577075
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900577075

Schéma dimensionnel

