



StyliD PerfectBeam

Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	32 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Color de la fuente de luz	927 blanco cálido
Tipo de cubierta óptica	Cierre/difusor de polimetileno metacrilato
Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Tipo de óptica exterior	-

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220/240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Average CLO power consumption	- W
Consumo de energía CLO final	- W
Consumo de energía	21 W
Conexión	-
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	-

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
-------------------------------	---------------

Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Regulación de la unidad de fuente de alimentación
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Vidrio
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Fixation material	-

Color de la carcasa	Blanco y negro
Dispositivo de montaje	-
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Longitud global	258 mm
Anchura global	91 mm
Altura global	248 mm
Diámetro global	91 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	248 x 91 x 258 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-1%
Cromaticidad inicial	-
Tolerancia de consumo de energía	+/-2%

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	10%
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ST741T LED5S/927 PSR 7-43 WH
Nombre completo del producto	ST741T LED5S/927 PSR 7-43 WH
Full EOC	871829129775800
Código de pedido	29775800
Código 12NC	910504801181
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1

