



StyliD PerfectBeam

ST742T LED5S/930 PSR 30 WH

LED Module, system flux 500 lm, 930 sıcak beyaz, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Beyaz ve siyah

StyliD PerfectBeam özellikle müze uygulamaları için geliştirilmiştir. Sürekli değişen sergiler, düşük bakım ve enerji verimliliği gerekliliği arasında, sanat eseri sunumu ile eseri koruma arasındaki mükemmel dengeyi tam anlamıyla sağlar. İyi görünüm ve koruma talepleri genellikle çakışır, ancak zararlı UV veya IR ışınımı yaymayan LED aydınlatmasıyla bu sorun da ortadan kalkmaktadır. StyliD PerfectBeam sanat eserlerini kendi gerçek renklerinde sunarak, izleyicinin dikkatini çeker ve görmeyi kolaylaştırarak sanat eserlerini en ince detayına kadar yorumlama ve takdir etme olanağı sunar. Işığı kullanarak duyguları canlandırmanızı ve unutulmaz bir müze deneyimi oluşturmanıza olanak tanır. Modüler tasarımı, değişken ışını, ışın şekillendirme aksesuarları ve entegre dim etme özelliği; değişen sergiler ve aydınlatma gereksinimleri ile şimdi ve ileride mücadele etmenizi sağlayacak maksimum esnekliği sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Lamba ailesi kodu	LED5S [LED Module, system flux 500 lm]	ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Işık kaynağı motoru türü	LED
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Tertibat dahildir	Evet	CE işareti	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım	Garanti süresi	5 yıl
		Alev alma işareti	-
		ENEC işareti	-
		EU RoHS ile uyumludur	Hayır
		Işık Teknik Ayrıntıları	
		Işık Akısı	263 lm

StyliD PerfectBeam

Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	12 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Işık kaynağı rengi	930 sıcak beyaz
Optik kapak tipi	Polimetil metakrilat çanak/kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Optik sistem türü dış mekan	-

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Bitiş CLO güç tüketimi	- W
Güç Tüketimi	21 W
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	-

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	0 - +35 °C
-------------------------	------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Düzenleyici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	-

Muhafaza Rengi	Beyaz ve siyah
Montaj cihazı	-
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	-
Toplam uzunluk	258 mm
Genel genişlik	91 mm
Genel yükseklik	297 mm
Toplam çap	91 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	297 x 91 x 258 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 (Parmak korumalı)
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-1%
Başlangıç renk türü	-
Güç tüketimi toleransı	+/-2%

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	10%
Rastgele anahtara uygun	Yok

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	ST742T LED5S/930 PSR 30 WH
Tam ürün adı	ST742T LED5S/930 PSR 30 WH
Tam ürün kodu	871829129780200
Sipariş kodu	29780200
Malzeme No. (12NC)	910504801186
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

