



# StyliD PerfectBeam

## ST741Z LBSP

StyliD PerfectBeam se ha desarrollado específicamente para aplicaciones en museos. Ofrece el equilibrio perfecto entre mostrar el arte y preservarlo, entre las exposiciones siempre cambiantes y la necesidad de bajo mantenimiento y eficiencia energética. Las exigencias de buena visibilidad y conservación, a menudo en conflicto, se satisfacen ahora con iluminación LED que no emite radiación UV o IR perjudicial. StyliD PerfectBeam presenta las obras de arte con sus colores reales, atrae sutilmente la mirada del espectador y facilita la visión, la interpretación y la apreciación de las obras maestras hasta el más mínimo detalle. Te permite utilizar luz para evocar emociones y crear una inolvidable experiencia museística. Su diseño modular, el haz variable, los accesorios para cambiar la forma del haz y la regulación incorporada garantizan la máxima flexibilidad para afrontar las diferentes necesidades de la iluminación y las exposiciones, tanto ahora como en el futuro.

### Datos del producto

Datos de producto		Código 12NC	
Nombre de producto del pedido	ST741Z LBSP	Cantidad por paquete	1
Nombre completo del producto	ST741Z LBSP	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Full EOC	871829129783300		
Código de pedido	29783300		