



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI

ARENAVISION, MASTER MHN-LA, 1000 W

Arena Vision MVF403 tar arenabelysning till en helt ny nivå och erbjuder samtidigt högre ljusmängd och bättre optisk effektivitet, pålitlighet och flexibilitet. Arena Vision MVF403 är idealisk för idrottshallar (1000 W-versioner) såväl som för utomhussporter och andra applikationer. Det integrerade systemet inkluderar ovala optiker och kompakta dubbelsocklade MHN-LA 1000W-lampor eller MHN-SA 2000W-lampor som försäkrar utmärkt effektivitet samt lägre bländning. En inbyggd reflektor reducerar ytterligare effektivt spilljus och bländning. MHN-SA 2000W/956 och MHN-LA 1000W/956-lamporna uppfyller de högsta internationella CTV-kraven. MHN-LA-1000W/842-lampans naturliga färgåtergivning och komfortabla atmosfär passande för såväl TV och film samt andra applikationer med strålkastare. Hot restrike-versioner finns tillgängliga för alla ljuskällor och möjliggör omedelbar återtändning efter strömavbrott. Alternativet med flimmerfritt ljus är utvecklat för att eliminera flimmereffekten och garanterar perfekta bilder även vid användning av super slow motion-kameror vid olika sportevents. Den flimmerfria varianten av MVF303 är försedd med speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med driftkonsenheter ECM330, som, liksom övriga driftkonsenheter, beställs separat.

Produktdata

Allmän information		Säkerhetsmärkning, antändlighet	
Lampfamiljskod	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Antal driftkonsenheter	-	EU RoHS-kompatibel	Ja
Driftkon	-	Ljusteknik	
Produktfamiljskod	MVF403 [ARENAVISION]	Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Värdegrappa	Specifikation	Standardvinkel för sidoingång	-
CE-märkning	Ja	Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
Garantitid	1 år		

ArenaVision MVF403

Färgåtergivningsindex	>90
Ljuskällans färg	956 dagsljus
Typ av optisk kåpa	Frontglas, downlighting-version
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Optiktyp utomhus	Spridningskategori A5

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	1 000 W
Anslutning	Skruvkontakt
Kabel	-

Temperatur

Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Stål

Armaturhusets färg	Aluminium
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I


Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
-------------------	----------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI
Fullständigt produktnamn	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI
Full EOC	871829159896100
Beställningsnummer	59896100
Materialnummer (12NC)	910505013818
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291598961
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718291598961

Måttskiss



ArenaVision MVF403

