



MileWide²

BRP435 GRN22-/740 I DM SI CLO D9 T25

MileWide 2 - side entry - LED GreenLine 2200 lm - Distribution medium - Constant light output

Philips, Holscher Design ile birlikte, oldukça popüler MileWide ailesinin takipçisi olan MileWide2 modelini geliştirdi. MileWide2 modelinin çeşitli özel direklerle uyumlu özel kusursuz tasarımı, günümüzün ve geleceğin kent ortamıyla mükemmel uyum sağlar. Yüksek kalitede yüzey kaplaması ve yüksek aydınlatma performansı ile MileWide², trafik yollarından kent merkezlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanıma uygundur. Çok katmanlı optik lens sistem, homojen bir ışık dağılımı sağlayarak ve parlamayı azaltarak, kaplanan yer, montaj yüksekliği veya ışık kalitesinden ödün vermeden HID çözümlerinin doğrudan değiştirilmesini mümkün kılar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kablo	Kablo konektörü 0,2 m uzunluğunda kablo
Işık kaynağı sayısı	40 [40 pcs]	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Lamba ailesi kodu	GRN22 [LED GreenLine 2200 lm]	Kaplama	-
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz	Alev alma işareti	NO [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	CE işareti	CE mark
Sürücü birimi sayısı	1 unit	ENEC işareti	ENEC mark
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSD-CLO [Power supply unit with DALI interface and constant light output]	Garanti süresi	5 yıl
Sürücü dahildir	Evet	Parlama levhası aksesuarları	MK-BK [Glare mask black]
Optik kapak/lens türü	FG [Flat glass]	Optic type outdoor	Distribution medium
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	180°	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Yerleşik kontrol	CLO [Constant light output]		
Kontrol arayüzü	DALI		
Işık regülasyonu	Dimming via external communication DALI		
Bağlantı	Boşta kablo uçları/teller		

Sabit ışık çıkışı	Yes
MCB'deki ürün sayısı	5
RoHS işareti	RoHS mark
WEEE işareti	-
LED engine type	LED
Product Family Code	BRP435 [MileWide 2 side entry]

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	1-10 V DC
Başlangıç CLO güç tüketimi	12.64 W
Ortalama CLO güç tüketimi	14.22 W
Bitiş CLO güç tüketimi	15.8 W
Kalkış Akımı	22 A
Ani akım süresi	0,29 ms
Güç Faktörü (Min)	0.8

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Aluminum
Montaj cihazı	40/48S [Side-entry for diameter 40-48 mm]
Optik kapak/lens şekli	Convex lens
Optik kapak/lens kaplaması	Siyah serigrafi baskı
Toplam uzunluk	610 mm
Toplam genişlik	276 mm
Toplam yükseklik	108 mm
Effective projected area	0,035 m²
Renk	Silver

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
------------------------------	---

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J vandal-protected]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	1915 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	121 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70
Başlangıç Renk Türü	(0.38, 0.37) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	15.8 W
Güç tüketimi toleransı	+/-11%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 100.000 sa	L100
faydalı kullanım ömrü sonunda	


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	20%

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869610693800
Sipariş ürün adı	BRP435 GRN22-/740 I DM SI CLO D9 T25
EAN/UPC - Ürün	8718696106938
Sipariş kodu	10693800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910505016049
Net Ağırlık (Parça Başı)	5,792 kg

Boyutlu çizim



MileWide2 BPP/BRP435

